

Garant**Menetmetsző 6g, M: M56****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 140300 M56 |
| GTIN | 4062406221645 |
| Árucikk kategória | 11K |

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma. \geq **M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Vágásirány: jobbos

Tűrés osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 5,5 mm

Külső Ø: 105 mm

Magasság: 36 mm

Műszaki leírás

| | |
|---------------|-----------|
| Külső Ø | 105 mm |
| Magasság | 36 mm |
| Tűrés osztály | DIN 13 6g |
| Emelkedés | 5,5 mm |
| Menetméret | M56 |

| | |
|----------------|-------------|
| Menetfajta | M |
| Profilszög | 60 fok |
| Szerszámanyag | HSS |
| Szabvány | EN 22568 |
| Vágásirány | jobbos |
| Termék fajtája | Menetmetsző |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Olaj | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |