

Garant**Menetmetsző HSS, MF: 21X0,75****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 141050 21X0,75 |
| GTIN | 4062406222277 |
| Árucikk kategória | 11K |

Leírás**Kivitel:**Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel.****1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Vágásirány: jobbos

Túrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 0,75 mm

Külső Ø: 45 mm

Magasság: 14 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------|-----------|
| Emelkedés | 0,75 mm |
| Túrési osztály | DIN 13 6g |
| Külső Ø | 45 mm |
| Magasság | 14 mm |
| Menetméret | M21×0,75 |

| | |
|----------------|-------------|
| Menetfajta | MF |
| Profilszög | 60 fok |
| Szerszámanyag | HSS |
| Szabvány | EN 22568 |
| Vágásirány | jobbos |
| Termék fajtája | Menetmetsző |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Olaj | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |