

**Garant****Menetmetsző, BSW: W2.3/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	141550 W2.3/4
GTIN	4062406223953
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

**Felhasználás:**

**Whitworth-menethez** BS84 BSW szabvány szerint a közepső tűrésmezőben.

**Műszaki leírás**

Menet Ø	69,85 mm
Vágásirány	jobbos
Tűrés osztály	közepes
Menetméret	W2.3/4
Külső Ø	120 mm
Menet / coll	3,5
Magasság	36 mm

Menetfajta	BSW
Profilszög	55 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Termék fajtája	Menetmetsző

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Szárász	feltételesen alkalmas		