

Garant**Menetmetsző 6g, M: M39****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140300 M39
GTIN	4062406221195
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma. **≥ M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Vágásirány: jobbos

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 4 mm

Külső Ø: 75 mm

Magasság: 30 mm

Műszaki leírás

Emelkedés	4 mm
Külső Ø	75 mm
Magasság	30 mm
Tűrési osztály	DIN 13 6g
Menetméret	M39

Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		