

Garant**Menetmetsző, BSW: W3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	141550 W3
GTIN	4062406223960
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Felhasználás:

Whitworth-menethez BS84 BSW szabvány szerint a közepső tűrésmezőben.

Műszaki leírás

Menet Ø	76,2 mm
Vágásirány	jobbos
Tűrés osztály	közepes
Menetméret	W3
Magasság	36 mm
Külső Ø	120 mm
Menet / coll	3,5

Menetfajta	BSW
Profilszög	55 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		