

Garant**Menetmetsző 6g, M: M42****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140300 M42
GTIN	4062406221201
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma. **≥ M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Vágásirány: jobbos

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 4,5 mm

Külső Ø: 75 mm

Magasság: 30 mm

Műszaki leírás

Külső Ø	75 mm
Magasság	30 mm
Emelkedés	4,5 mm
Tűrési osztály	DIN 13 6g
Menetméret	M42

Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		