

Garant**Menetmetsző, G: G1.1/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	142050 G1.1/8
GTIN	4062406223977
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN ISO 228/1.

Szabvány: EN 24231

Menet / coll: 11

Menet Ø: 37,9 mm

Külső Ø: 75 mm

Magasság: 20 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	37,9 mm
Vágásirány	jobbos
Tűrési osztály	A
Menetméret	G1.1/8

Magasság	20 mm
Külső Ø	75 mm
Menet / coll	11
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 24231
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		