

**Garant****Menetmetsző HSS, MF: 5X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	141050 5X0,75
GTIN	4062406222734
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel.****1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Vágásirány: jobbos

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 0,75 mm

Külső Ø: 20 mm

Magasság: 5 mm

**Műszaki leírás**

Emelkedés	0,75 mm
Magasság	5 mm
Külső Ø	20 mm
Tűrési osztály	DIN 13 6g
Menetméret	M5×0,75

Menetfajta	MF
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		