

Garant**Menetmetsző Hatszög, M: M60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140920 M60
GTIN	4062406222000
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Külső hatszög szabványos kulcsméretre. Terelőél **nélkül**. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Figyelem:

Sérült menetek utánvágásához vagy nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetmetszéshez.

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 5,5 mm

Kulcsnyílás: 100 mm

Magasság: 36 mm

Műszaki leírás

Magasság	36 mm
Emelkedés	5,5 mm
Kulcsnyílás	100 mm
Menetméret	M60

Vágásirány	jobbos
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 382
Tűrés osztály	DIN 13 6g
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		