

**Garant****Menetmetsző balmenet, M – LH: M27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140620 M27
GTIN	4062406221812
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma.

**1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Vágásirány: balra

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 3 mm

Külső Ø: 65 mm

Magasság: 25 mm

**Műszaki leírás**

Külső Ø	65 mm
Emelkedés	3 mm
Tűrési osztály	DIN 13 6g
Magasság	25 mm
Menetméret	M27

Menetfajta	M-LH
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	balra
Termék fajtája	Menetmetsző

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		