

Garant**Menetmetsző, G: G4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	142060 G4
GTIN	4062406224417
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Hatszög menetmetsző terelőél **nélkül**; utánvágáshoz.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN ISO 228/1.

Szabvány: DIN 382

Menet / coll: 11

Menet Ø: 113,03 mm

Kulcsnyílás: 160 mm

Magasság: 25 mm

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	160 mm
Menet / coll	11
Menet Ø	113,03 mm
Magasság	25 mm
Menetméret	G4

Tűrés osztály	A
Vágásirány	jobbos
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 382
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		