

Garant**Elektromosan állítható magasságú munkaállomás Bükk-multiplex munkalap fekete gumiburkolattal, Típus: 1500****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920325 1500
GTIN	4062406229016
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Elektromos magasságállítósú munkaasztal könnyű ülő és álló szerelési munkákhoz. Alap váz emelőegységgel, a stabilizáláshoz hátul és oldalt keresztmervítőkkel.

50 mm vastag munkalap. Egymás melletti felállításnál további oldallemezek szükségesek.

Opcionális tartozék:

920360 és 920365 sz. perforált lemez, 920356 és 920357 oldallemez. Kérjük, külön rendelje meg.

Szín:

Állítható magasságú fekete lábak. Keresztmervítők RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A maximális teherbírás miatt csak gurítható ház használható. Kerülje ház felszerelését a munkalap alá. A további felszerelt elemek ennek megfelelően csökkentik a teherbírást. Szállítás teljesen összeszerelve.

Műszaki leírás

Munkalap vastagsága	50 mm
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	610 - 1200 mm
Max. teherbírás	250 kg
Teherbírás tartós terhelés esetén	250 kg

Munkalap mélysége	800 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Emelési sebesség	35 mm/s
Szélesség	1500 mm
Mélység	800 mm
Súly	82 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
Termék fajtája	Munkaasztal