

**Garant****Elektromosan állítható magasságú munkaállomás Bükk-multiplex munkalap fekete gumiburkolattal, Típus: 2000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920335 2000
GTIN	4062406229108
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Elektromos magasságállítósú munkaasztal könnyű ülő és álló szerelési munkákhoz. Alap váz emelőegységgel, a stabilizáláshoz hátul és oldalt keresztmervítőkkel.

50 mm vastag munkalap. Egymás melletti felállításnál további oldallemezek szükségesek.

**Opcionális tartozék:**

920360 és 920365 sz. perforált lemez, 920356 és 920357 oldallemez. Kérjük, külön rendelje meg.

**Szín:**

Állítható magasságú fekete lábak. Keresztmervítők RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A maximális teherbírás miatt csak gurítható ház használható. Kerülje ház felszerelését a munkalap alá. A további felszerelt elemek ennek megfelelően csökkentik a teherbírást. Szállítás teljesen összeszerelve.

**Műszaki leírás**

Munkalap hossza	2000 mm
Munkalap mélysége	800 mm
Max. teherbírás	300 kg
Súly	95 kg
Emelési sebesség	22 mm/s

Mélység	800 mm
Szélesség	2000 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Teherbírás tartós terhelés esetén	300 kg
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	610 - 1200 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	300 kg
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	250 V
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
Termék fajtája	Munkaasztal