

Garant GRIDLINE

**Kihajtható tartókar rakodópolccal, Típus: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928190 2
GTIN	4062406229634
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

Acélső kihajtható tartókar 2 csuklóval, tartóoszlopra vagy energiaellátó oszlopra való rögzítéshez (csavarozáshoz). Hajlított rakodópolccal (135°). Rakodópolc 3 elosztó lemezzel. Elülső oldal lehajtott peremmel, 4 lyukasztással szerszámok beakasztásához.

**Alkalmazható:**

928010 sz. tartóoszlopok, 920351, 920352 sz. energiaellátó oszlop.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Műszaki leírás**

Kihajtható tartókar kinyúlása	560 mm
Teherbírás	25 kg
Anyagvastagság	1 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	25 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Monitor/billentyűzet tartó

---

**Tartozék**

Kihajtható tartókar Csuklók száma 2

928170 2