

Garant**Szerszámbemérő készülék, Típus: VGBASIC****Rendelési adatok**

Rendelés száma	355010 VGBASIC
GTIN	4062406229764
Árucikk kategória	31E

Leírás**Kivitel:**

- **10 colos érintőképernyő Windows 10 operációs rendszerrel.**
- **A középpontban a magától értetődő és rendkívül egyszerű kezelés.**
- **Mindkét tengely finombeállítással (X / Z).**
- **Pontos SK 50 tűgörgős csapágyazású kúp.**
- **Sűrített levegő csatlakozó min. 5 bar.**
- **Digitális kamera 17-szeres nagyítással**
- **Az orsó kör- és síkfutás hibája max. 5 µm.**

Felhasználás:

A szerszámok gépnél ill. gyártószigeten történő beméréséhez és előbeállításához.

Tartalom:

SK 50 tűgörgős csapágyazású kúp, mérőszoftver minden világnyelven és 3 méter sűrített levegő spiráltömlő 1/4 colos csatlakozóval.

Opcionális tartozék:

- **Alapszekrény 354767 sz.**
- **Szűkítők 354771; 354773; 354775; 354777; 354779 sz.**
- **Címkenyomtató 085505 sz. LW550 méret.**
- **Címkék 085565 sz.**
- **Hitelesítő túske 355105 sz. 90 méret (SK 50 szerszámok használata esetén).**
- **Orsórögzítő 355102 sz. 1 méret.**
- **Vágóél tisztító 354788 sz.**
- **Porvédő burkolat 354789 sz. 1 méret.**

Műszaki leírás

Mélység	260 mm
Alap szélessége	580 mm
Magasság	710 mm
Orsóterhelés	50 kg
Méréstartomány Z	400 mm
Súly	40 kg
Méréstartomány X	400 mm
Gyorsállítás	pneumatikus
Mérési eljárás	Képfeldolgozás 10 col érintőképernyő
Mérésvezérlés	PC mérőelektronika
Teljes szélesség	975 mm
Alapbefogó	SK 50
Csatlakozás	100-230 V / 50-60 Hz
Mérési pontosság	0,01 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Sorozat	VG Basic
Termék fajtája	Beállító készülék