

Garant**Gyorscserés menetfúró befogó, szinkro M6 – M20, Szár Ø d: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319737 30
GTIN	4062406229689
Árucikk kategória	31P

Leírás**Kivitel:**

Minimális hosszkiegyenlítés, gyorscsere betétek ER szorítópatronokhoz.

Szabvány:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Különleges tartozék:

338120 sz. **gyorscsere betétek.**

Külső tokmány Ø D: 60 mm

Kinyúlási hossz L: 67 mm

VDI szár színjelölése: VDI 30

Műszaki leírás

VDI szár színjelölése	VDI 30
Kinyúlási hossz L	67 mm
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	0,2 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	1 mm
Külső tokmány Ø D	60 mm
Termék fajtája	VDI menetvágó tokmány

