

**HOLEX****Menesztőlapos befogó AD alak, BT 50 A = 100, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 302667 6      |
| GTIN              | 4062406230388 |
| Árucikk kategória | 32A           |

**Leírás****Kivitel:**

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| A-méret kinyúlási hossz           | 100 mm        |
| Külső Ø D                         | 25 mm         |
| Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 6             |
| Befogási Ø D <sub>1</sub>         | 6 mm          |
| Befogó                            | BT 50 A = 100 |
| Szabvány                          | DIN 6359      |
| Befogó szabvány                   | ISO 7388-2    |
| Befogó szabvány                   | JIS B6339     |
| Alak                              | AD            |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 3 μm                             |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                |
| Termék fajtája                       | Menesztőlapos befogó               |

---

## Tartozék

|   |          |
|---|----------|
| Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 6 mm | 309900 6 |
|---|----------|