

 steinel**Hőmérséklet szkennер HG Scan PRO, Típus: 007553****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078325 007553
GTIN	4007841007553
Árucikk kategória	07E

**Leírás****Kivitel:**

Hőmérséklet szkennер a munkadarab felület hőmérsékletének rögzítéséhez infravörös méréssel. Ideális távolság meghatározás lézerrel. Akusztikus, valamint optikai figyelmeztetés az optimális hőmérséklet túllépése vagy el nem érése esetén. Beállítás 10 °C-os lépésekben.

HG Scan PRO a hőmérséklet szkennер és a hőlégfúvó közötti intelligens adatcserével. Áramellátás a hőlégfúvón keresztül.

Teljes hőmérséklet felügyelet hőmérsékletre érzékeny munkadarabokkal végzett munkák esetén. A HG Scan PRO infravörös méréssel érzékeli a munkadarab felületének hőmérsékletét. Ideális távolság meghatározás lézerrel. Akusztikus, valamint optikai figyelmeztetés az optimális hőmérséklet túllépése vagy el nem érése esetén. Hőmérséklet rögzítési tartomány 0 – 300 °C, 10 °C-os lépésekben állítható be.

**Alkalmazható:**

A HG 2620 E hőlégfúvó pisztolyhoz való.

**Műszaki leírás**

Súly	120 g
Alkalmazható	HG 2620

Hőmérséklet érzékelési tartomány	0 - 300 °C
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Hőmérséklet szkennel