

# AEG

## Sarokcsiszoló, Típus: WS8-115S



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077104 WS8-115S
GTIN	4002395150519
Árucikk kategória	07A

### Leírás

#### Kivitel:

Könnyű és nagy teljesítményű **115 mm egykezes sarokcsiszoló kompakt, kézre álló felépítéssel**, a meghajtó fej 90°-os lépésekben elforgatható, védőburkolat gyorsállítás, M14 csiszolóorsó menet.

#### Tartalom:

Inkluzív védőburkolat, befogókészlet és segédmarkolat.

### Műszaki leírás

Maximális tárcsa Ø	115 mm
Teljesítményfelvétel	800 W
Max. vibráció EN szerint	4,2 m/s <sup>2</sup>
Maximális vágási mélység	28 mm
Gyártó jelölése	WS8-115S
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Súly	1,9 kg
Fordulatszám-tartomány	12000 min <sup>-1</sup>
Energiaellátás	Vezetékes

Termék fajtája

Sarokcsiszoló