



## Kompakt sarokcsiszoló, Típus: AGV10125EK



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077131 AGV10125EK
GTIN	4002395260898
Árucikk kategória	03M

### Leírás

#### Kivitel:

**MILWAUKEE – kompakt sarokcsiszoló Ø 125 mm.** Kompakt, erőteljes sarokcsiszolók nagy vágási mélységgel a lapos fém hajtóműfej következtében.

- **Hálózati kábel 4 m.**
- **Orsóreteszelés a gyors tárcsacsere érdekében.**
- **Gyors védőburkolat állítás.**
- **Ismételt bekapcsolódás elleni védelem.**

Sarokcsiszoló 1000 W / 125 mm, **rövid felépítésű.** Inkluzív befogókészlet.

#### Tartalom:

Markolat, védőburkolat, felfogó anya.

#### Figyelem:

Egyik rögzíthető kapcsolós kompakt sarokcsiszoló sem rendelkezik éberségi biztonsági funkcióval.

### Műszaki leírás

Maximális tárcsa Ø	125 mm
Max. vibráció EN szerint	2,6 m/s <sup>2</sup>
Súly	2,2 kg
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Teljesítményfelvétel	1000 W
Éberségi kapcsoló	nem

Gyártó jelölése	AGV10-125EK
Különlegesség	rövid felépítés
Maximális vágási mélység	33 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Maximális fordulatszám	11000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

## Tartozék

M14 felfogó anya Típus NUT	073930 NUT
M14 felfogó anya Típus FIXTEC	073930 FIXTEC