



Sarokcsiszoló GWS, Típus: 24-180LVI



Rendelési adatok

Rendelés száma	077146 24-180LVI
GTIN	3165140484558
Árucikk kategória	03C

Leírás

Kivitel:

Erős 180 mm-es sarokcsiszoló:

- Nagyteljesítményű 2400 W motor lágy indulással és indítóáram korlátozással.
- Magas szintű felhasználó védelem a csökkentett vibrációjú fő- és segédmarkolat, a KickBack Stop és az ismételt bekapcsolás elleni védelem következtében.
- Forgatható íves markolat az optimális csiszolás és vágás érdekében.

Tartalom:

Inkluzív védőburkolat, segédmarkolat, befogókészlet.

Műszaki leírás

Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Maximális tárcsa Ø	180 mm
Max. vibráció EN szerint	5,5 m/s ²
Súly	5,4 kg
Gyártó jelölése	GWS 24-180 LVI
Maximális vágási mélység	54 mm
Kickbackstop	igen
Különlegesség	Forgatható íves markolat
Teljesítményfelvétel	2400 W

Lágy indulás	igen
Energiaellátás	Vezetékes
Maximális fordulatszám	8500 min ⁻¹
Termék fajtája	Sarokcsiszoló