

PRYOR

Beütőbetű készlet, 27 darabos Normál írás A – Z, &, Írasmagasság: 8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085430 8
GTIN	5022044005174
Árucikk kategória	08W

Leírás

Kivitel:

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.

Nagy teljesítményű precíziós beütő, vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.

Normál írás; tehát a beütött jel a munkadarabon közvetlenül olvasható.

Felhasználás:

Max. 1200 N/mm² szilárdságú anyagok jelöléséhez.

Alkatrész:

Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret. Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

Műszaki leírás

Szárvastagság	12,7
Írasmagasság	8 mm

Teljes hossz	89 mm
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

Tartozék

Beütő bélyeg tartó Típus GRIP	085475 GRIP
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 8/L mm	085431 8/L
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 8/M mm	085431 8/M
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 8/H mm	085431 8/H
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 8/Q mm	085431 8/Q
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 8/T mm	085431 8/T
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 8/K mm	085431 8/K
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 8/Y mm	085431 8/Y
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 8/W mm	085431 8/W
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 8/G mm	085431 8/G
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 8/& mm	085431 8/&
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 8/A mm	085431 8/A
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 8/P mm	085431 8/P
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 8/S mm	085431 8/S
	085431 8/O

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /
karakter 8/O mm

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /
karakter 8/B mm

085431 8/B

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /
karakter 8/C mm

085431 8/C

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /
karakter 8/E mm

085431 8/E

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /
karakter 8/N mm

085431 8/N

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /
karakter 8/Z mm

085431 8/Z

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /
karakter 8/U mm

085431 8/U

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /
karakter 8/I mm

085431 8/I

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /
karakter 8/F mm

085431 8/F

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /
karakter 8/J mm

085431 8/J

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /
karakter 8/R mm

085431 8/R

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /
karakter 8/X mm

085431 8/X

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /
karakter 8/D mm

085431 8/D

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /
karakter 8/V mm

085431 8/V