

**Garant****VHM fúró, belső hűtés, hengeres szárral unidirekcionális DIN 6535 HA,  
Gyémánt, Ø DC m7: 8 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	122532 8
GTIN	4045197506917
Árucikk kategória	11Y

**Leírás****Kivitel:**

A legújabb generációs **kristályos sp<sup>3</sup> gyémántbevonattal szálerősítéses kompozit anyagok, üvegszálás és szénszálás műanyagok ill. grafit** folyamatbiztos megmunkálásához. **90°-os csúcshézag** és speciális geometriával a **rétegek szétválásának elkerülése** érdekében.

A **2-szeres dörzsélnék** köszönhetően optimális alkalmazási feltételek esetén a furatok nagyon nagy pontossággal hozhatóak létre (**körköröség < 15 µm IT 7 alap tűrésfokkal**). A **belső hűtés** miatti csekélyebb hőképződés magasabb alkalmazási értéket tesz lehetővé.

**Ajánlás:****Maximális furatmélység:**

Forgácshorony hossz (lásd a táblázatot), 1,5×névleges Ø levonásával.

**Figyelem:**

Forgácshorony hossza  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

A táblázat szerinti **1/100-os méreteken** szállítható.

Tűrés névleges Ø: m7

Vágóélek száma Z: 2

Ajánlott Maximális furatmélység L<sub>2</sub>: 41 mm

Teljes hossz L: 91 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Előtolás f GFK-ban, CFK-ban: 0,15 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Szártűrés	h6
Vágóélek száma Z	2
Névleges Ø D <sub>c</sub>	8 mm

Előtolás f GFK-ban, CFK-ban	0,15 mm/ford,
Forgácshorony hossza $L_c$	53 mm
Tűrés névleges $\emptyset$	m7
Szár $\emptyset D_s$	8 mm
Teljes hossz L	91 mm
Ajánlott Maximális furatmélység $L_2$	41 mm
Bevonat	Gyémánt
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Furatmélység max.	5×D
Csúcsszög	90 fok
Vágásirány	jobbos
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	Igen, 25 bar-ral
Színes gyűrű	fekete
Termék fajtája	Csigafúró