

**Kézi tűzőgép, Gyártó jelölése: J29****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078407 J29
GTIN	4009729058015
Árucikk kategória	07E

Leírás**Kivitel:**

Felhasználóbarát és ergonomikus profi tűzőgép finom és lapos drótkapocs, valamint szegek pontos beütéséhez.

Hosszú élettartamú Profitacker tűzőgép robusztus, enyhe visszaütésű, présöntött cinkből készült ház. Az utólagos ütőfunkció valamennyi rögzítőkapocs biztos beütését garantálja.

- **Utántöltő rendszer a gyors és problémamentes utántöltés érdekében.**
- **Távtartó ütköző kapocssorok párhuzamos elhelyezéséhez.**
- **Ütőerő beállítás.**
- **Szabadalmaztatott biztonsági kireteszelés.**
- **Szűk helyeken is jó hozzáférés.**
- **Kapocs kémlelő ablak a töltés ellenőrzéséhez.**

Műszaki leírás

Súly	1 kg
Gyártó jelölése	J-29
Kapocs maximális beütési mélysége	16 mm

Hozzávaló kapocs típus	E, A, D, H, G
Termék fajtája	Tűző

Tartozék

Lapos drótkapocs készlet1200 ill. 600 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 10 mm	078418 10
Szeg készlet1000 ill. 2600 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 14 mm	078419 14
Lapos drótkapocs készlet1200 ill. 600 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 6 mm	078418 6
Lapos drótkapocs készlet1200 ill. 600 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 14 mm	078420 14
Finom drótkapocs készlet5000 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 8 mm	078417 8
Lapos drótkapocs készlet1200 ill. 600 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 6 mm	078420 6
Finom drótkapocs készlet5000 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 10 mm	078417 10
Finom drótkapocs készlet5000 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 14 mm	078417 14
Lapos drótkapocs készlet1200 ill. 600 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 8 mm	078418 8
Finom drótkapocs készlet5000 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 6 mm	078417 6
Szeg készlet1000 ill. 2600 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 16 mm	078419 16
Lapos drótkapocs készlet1200 ill. 600 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 14 mm	078418 14
Lapos drótkapocs készlet1200 ill. 600 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 10 mm	078420 10
Lapos drótkapocs készlet1200 ill. 600 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 8 mm	078420 8