



LED-es ipari homloklámpa, Gyártó jelölése: IH6R



Rendelési adatok

Rendelés száma	081477 IH6R
GTIN	4029113561037
Árucikk kategória	04B

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű nagyteljesítményű LED-es **ipari** homloklámpa professzionális használathoz.

- **Billenthető fej és fokozatmentes fókuszálás funkció.**
- **Cserélhető, mosható homlokpánt.**

Újratölthető. Li-Ion akkuval és USB töltőkészülékkel.

LED-es homloklámpa, nagyon kényelmes viselet és optimalizált súlyeloszlás. **Fokozatmentesen fényerő szabályozható.**

Figyelem:

Az „i-sorozat” termékeire a gyártó csak online regisztráció esetén biztosít 24 hónap garanciát. <https://www.ledlenser.com/de/produkte/service-garantie/> itt található az online regisztráció folyamatának leírása.

IP védettségi osztály: IP X4

IP védettségi osztály: IP X4

Fényáram 1 fokozat: 200 lm

Fényáram 2 fokozat: 5 lm

Világítási időtartam 1. fokozat: 2 óra

Világítási időtartam 2. fokozat: 40 óra

Advanced Focus System (AFS): igen

Műszaki leírás

Súly	132 g
Energiaellátás	Elemes

Világítási idő	2 - 40 óra
A tartalmazott elemek száma	3
Világítási távolság	20 - 120 m
Elem típusa	Micro, AAA
Fényáram	5 - 200 lm
Övtáska tartozék	igen
Advanced Focus System (AFS)	igen
Gyártó jelölése	IH6R
Fej Ø	28 mm
IP védettségi osztály	IP X4
ATEX zóna	Nincs
Kémiai összetétel	Nikkel-fémhidrid
újratölthető	igen
Világítás fényerő szabályozható	igen