



Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 22 darabos, Típus: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	638168 6
GTIN	4062406230845
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120** szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 – M20 menettel, valamint gyújtógyertyákhoz.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 15 db 642220 sz. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 méret

Dugókulcs fejek gyújtógyertyákhoz: 2 db hasonló mint a 642450 sz. 16; 20,8 méret

Hajtószár: 1 db 641320 sz. 295 méret

Toldószár: 2 db 641020 sz. 130; 255 méret

Kardáncsukló: 1 db 641620 sz. 1/2 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 640190 sz. 1/2 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Magasság: 62 mm

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 10-30 mm

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
---------------------	----------

Tartalom (db)	22
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	10-30 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	407 mm
Szélesség	227 mm
Magasság	62 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Keményhab betét készlethez 638168	630324 638168
Rendszerdoboz Típus 4	630323 4