

**Garant****12-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	630929 14
GTIN	4062406231156
Árucikk kategória	61A

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

A szoros illesztésű kulcsnyílások **HT-Drive** profillal kímélik a csavarfejeket és anyákat. Vékonyfalú a legszűkebb helyeken végzett munkákhoz is.

**Szabvány:****DIN 3124****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Figyelem:**

GARANT és HOLEX 12-szög dugókulcs fejek colos méretekben is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 630932 sz.; HOLEX: 630962 sz.).

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás	14 mm
Profil oldali Ø	19,6 mm
Hossz	25 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll

Profil	12-szög dugókulcs
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej