

**Garant****SEET 1305 AGSR, HB8630, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213586 INOX
GTIN	4045197806178
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:**

Megerősített lapkavastagság a maximális forgácsolási követelmények érdekében. Kopásvédelem a legmodernebb bevonatnak köszönhetően.

**Figyelem:**

A maximális felületminőséghez a 213596 UNI sz.-mal használja.

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{pmax} = 4mm$ .

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ / fog	0,22 mm
Típus	INOX
Lapkavastagság E	5,56 mm
Váltólapka ISO kód	SEET 1305 AGSR
Minőség	HB8630
Szerszámanyag	HM

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	30 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		