

HOLEX**Weldon befogó becsavarozható maróhoz belső hűtéssel, Ø d = 12 mm, Menet M × hossz L1: M5X20****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 301338 M5X20 |
| GTIN | 4062406231002 |
| Árucikk kategória | 32A |

Leírás**Kivitel:****Szártűrés h6.****Felhasználás:**

Weldon befogóba történő befogáshoz.

belső hűtés: igen

Furat Ø D₁: 5,5 mmØ D₂: 10 mm

Teljes hossz L: 65 mm

Hasznos hossz L₁: 20 mmL₂: 5 mm**Műszaki leírás**

| | |
|------------------------------|-------------|
| Hasznos hossz L ₁ | 20 mm |
| Ø D ₂ | 10 mm |
| Furat Ø D ₁ | 5,5 mm |
| Teljes hossz L | 65 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| Befogó | Ø d = 12 mm |
| Szár Ø d | 12 mm |
| belső hűtés | igen |

Termék fajtája

Becsavarozható maró befogó