

Garant**GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító, 8xD, Rendszer / szár Ø:
DM/40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264930 DM/40
GTIN	4062406231330
Árucikk kategória	29E

Leírás**Tartalom:**

Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

$D_{\min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + L_3$ forgácsoló fej középtolódás.

Kényelmes furatkés irányítás a 265001 sz. szerelőfej segítségével.

belső hűtés: igen

Rendszer: DM

Teljes hossz L: 408 mm

Nem befogható tartomány S: 144 mm

Ajánlott befogási hossz: 160 mm

Szerelőcsavar készlet: 269026 3

Műszaki leírás

Ajánlott befogási hossz	160 mm
Nem befogható tartomány S	144 mm
Rendszer	DM
Szerelőcsavar készlet	269026 3
Nagynyomású összekötő tömlő	269207
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz	269208
Teljes hossz L	408 mm

Hozzávaló cserélhető fejek	264838; 264839
Sorozat	Master Mute
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár