

Garant**GARANT Master Mute cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: GL/10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264831 GL/10
GTIN	4062406231477
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható:**

264866, 264870 és 264874 sz. furatkés szárok.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Rendszer: GL

Szárméret: 16 mm

Cserélhető fej ISO kódja: SCLCL

Hozzávaló váltólapka: CC.. 0602..

Fogásszög: 95 fok

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 20 mm

Középtolódás L_3 : 11 mm

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Fogásszög	95 fok

Teljes hossz L	15,4 mm
Szárméret	16 mm
Sorozat	Master Mute
Cserélhető fej ISO kódja	SCLCL
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Középtolódás L ₃	11 mm
Rendszer	GL
Váltólapka csavar	269028 38
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 38	269028 38
------------------------------------	-----------