

**Menetmetsző 6g, M: M18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140330 M18
GTIN	4062406233259
Árucikk kategória	12K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma. **≥ M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácsolás érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Vágásirány: jobbos

Tűrés osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 2,5 mm

Külső Ø: 45 mm

Magasság: 18 mm

Műszaki leírás

Magasság	18 mm
Külső Ø	45 mm
Tűrés osztály	DIN 13 6g
Menetméret	M18
Emelkedés	2,5 mm

Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		