

HOLEX**Menetmetsző 6g, M: M8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140330 M8
GTIN	4062406233204
Árucikk kategória	12K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma. \geq **M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Vágásirány: jobbos

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 1,25 mm

Külső Ø: 25 mm

Magasság: 9 mm

Műszaki leírás

Emelkedés	1,25 mm
Menetméret	M8
Tűrési osztály	DIN 13 6g
Külső Ø	25 mm
Magasság	9 mm

Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		