

**HOLEX****Menetmetsző 6g, M: M27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140330 M27
GTIN	4062406233297
Árucikk kategória	12K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma.  $\geq$  **M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Vágásirány: jobbos

Tűrés osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 3 mm

Külső Ø: 65 mm

Magasság: 25 mm

**Műszaki leírás**

Tűrés osztály	DIN 13 6g
Emelkedés	3 mm
Magasság	25 mm
Menetméret	M27
Külső Ø	65 mm

Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		