

**Menetmetsző HSS, MF: 18X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	141070 18X1,5
GTIN	4062406233525
Árucikk kategória	12K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel.**

**1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Vágásirány: jobbos

Tűrés osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 1,5 mm

Külső Ø: 45 mm

Magasság: 14 mm

**Műszaki leírás**

Emelkedés	1,5 mm
Külső Ø	45 mm
Magasság	14 mm
Menetméret	M18×1,5
Tűrés osztály	DIN 13 6g

Menetfajta	MF
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		