

**HOLEX****Vörösrézcső hajlítófogó, Külső cső Ø-höz: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	821310 12
GTIN	4062406237554
Árucikk kategória	82A

**Leírás****Kivitel:**

Hajlítási szög 180°-ig a lehető legkisebb rádiusszal a cső deformációja nélkül. Hajlító szegmens fok beállítással.

Könnyű felépítésű a fáradtságmentes munkavégzéshez. Csúszásmentes markolat.

**Felhasználás:**

Lágy vörösrézcsövek hajlításához. Mivel a fogó a cső közepére is felhelyezhető, átmenet és ráhagyás nélkül hajlíthatunk elleníveket minden irányba.

**Műszaki leírás**

Hajlítási rádiusz (cső közepe)	36 mm
Külső cső Ø-höz	12 mm
Maximális hajlítási szög	180 fok
Termék fajtája	Hajlítókészülék