

Garant**Menetmetsző, G: G1.1/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	142050 G1.1/4
GTIN	4062406235970
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN ISO 228/1.

Szabvány: EN 24231

Menet / coll: 11

Menet Ø: 41,91 mm

Külső Ø: 75 mm

Magasság: 20 mm

Műszaki leírás

Külső Ø	75 mm
Tűrési osztály	A
Menet / coll	11
Menet Ø	41,91 mm

Menetméret	G1.1/4
Magasság	20 mm
Vágásirány	jobbos
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 24231
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		