

**Garant****Tárcsa- / daraboló maró menettel HSS szélesség  $a_p = 2,2$  mm,  $\varnothing D$ : 63/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218417 63/4
GTIN	4062406239428
Árucikk kategória	21P

**Leírás****Kivitel:**

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és **kedvező árú acél tárcsával**, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával. Kifejezetten mély üregekben történő felhasználáshoz.

**Felhasználás:**

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

**Figyelem:**

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

**Figyelem:**

Tárcsa-/daraboló maró  $\varnothing D = 200$  mm-ig beszerezhető.

Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.

**Műszaki leírás**

Maximális bemarkási mélység $a_{e \max}$	15,75 mm
Teljes hossz $L_{ges}$ ha $a_p$ 2,2 mm	40 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Vágóélek száma Z	4
$\varnothing D_2$	29 mm
Hozzávaló váltólapka	XC.. 1119
Felfogó menet M	M16
Teljes hossz $L_{ges}$ ha $a_p$ 1,5 mm	33,4 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Szélesség $a_p$	1,5 mm
Szárkivitel	menettel
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Tárcsamaró