

Garant**eco szerszámbefogó, Form B7 radiális, jobbos, hosszú, Szár Ø d1: 40mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319091 40
GTIN	4062406240738
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Műszaki leírás

Szár Ø d ₁	40 mm
-----------------------	-------

VDI szár színjelölése	VDI 40
h_1	25 mm
b_1	118 mm
h_2	34 mm
h_5	48 mm
h_6	42,5 mm
l_2	44 mm
l_1	22 mm
b_2	75,5 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó