

**Garant****Menesztőlapos befogó keményfém persellyel és hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 A = 100, Befogási ØD1: 12 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300236 12
GTIN	4062406241216
Árucikk kategória	31P

**Leírás****Kivitel:**

Weldon befogó a rögzítő furatba behelyezett precíziós keményfém persellyel. Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás). Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.

**Előny:**

- **Megnövelt stabilitású szerszámbefogó.**
- **Nagy ismétlési pontosságú körfutási pontosság.**
- **Nyugodt, homogén forgácsolási zajok.**
- **Hosszabb szerszám élettartam.**

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Külső Ø D: 42 mm

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.: 12

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	42 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	12
Befogási Ø D <sub>1</sub>	12 mm

Befogó	SK 40 A = 100
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó