

Garant**Menesztőlapos befogó keményfém persellyel és hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 A = 100, Befogási ØD1: 10 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300236 10
GTIN	4062406240806
Árucikk kategória	31P

Leírás**Kivitel:**

Weldon befogó a rögzítő furatba behelyezett precíziós keményfém persellyel. Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás). Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.

Előny:

- **Megnövelt stabilitású szerszámbefogó.**
- **Nagy ismétlési pontosságú körfutási pontosság.**
- **Nyugodt, homogén forgácsolási zajok.**
- **Hosszabb szerszám élettartam.**

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Külső Ø D: 35 mm

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.: 10

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	10 mm
Külső Ø D	35 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	10

Befogó	SK 40 A = 100
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó