

Garant

Csiszolóvászon műhelytekercs (A) robusztus, nagyon rugalmas, 115 mm × 50 m, Szemcsézet: 400

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	556980 400
GTIN	4045197808127
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Sűrű szövésű, robusztus és **nagyon rugalmas** pamutszövet (olaj- és petróleum álló) egyenletesen szórt, teljesen műgyanta kötésű **normál korunddal (A)**. Ideálisan illeszkedik a munkadarab geometriájához. **Maximális csiszolási teljesítményű és hosszú élettartamú. Műhelytekercs széles 115 mm-es kivitelben** minden gyakori rezgőcsiszolóhoz. **A magból történő praktikus kivétel** tiszta munkaállomást és a csiszolóhenger végig sérülésmentes használatát biztosítja.

Felhasználás:

Ideális fémhez. Fa és lakk megmunkáláshoz is alkalmas.

Műszaki leírás

Finomsági fok	nagyon finom
Szemcsézet	400
Csiszolóanyag	Korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Műhelytekercs szélessége	115 mm
Műhelytekercs hossza	50 m
Terméknév attribútum	115 mm × 50 m
Beépített letépőkés	igen
Termék fajtája	Csiszolóvászon

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		