

Garant

Csiszolóvászon műhelytekercs (A) robusztus, nagyon rugalmas, 50 mm × 50 m, Szemcsézet: 150

**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 556970 150 |
| GTIN | 4045197808189 |
| Árucikk kategória | 51E |

Leírás**Kivitel:**

Sűrű szövésű, robusztus és **nagyon rugalmas** pamutszövet (olaj- és petróleum álló) egyenletesen szórt, teljesen műgyanta kötésű **normál korunddal (A)**. Ideálisan illeszkedik a munkadarab geometriájához. **Maximális csiszolási teljesítményű és hosszú élettartamú. Műhelytekercs praktikus adagoló dobozban** ablakkal a töltöttségi szint gyors ellenőrzéséhez és kiváló minőségű letépőkéssel.

Felhasználás:

Ideális fémhez. Fa és lakk megmunkáláshoz is alkalmas.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|---------|
| Finomsági fok | Közepes |
| Adagoló magassága | 312 mm |
| Adagoló mélysége | 312 mm |
| Csiszolóanyag | Korund |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |
| Műhelytekercs szélessége | 50 mm |
| Műhelytekercs hossza | 50 m |
| Terméknév attribútum | 50 mm × 50 m |
| Beépített letépőkés | igen |
| Termék fajtája | Csiszolóvászon |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Fa | alkalmas | | |
| Lakk | feltételesen alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |