

**Szövet-ragasztószalag, olívazöld, Szélesség×hossz (mm×m): 50X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083768 50X50
GTIN	4062406242237
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Szövetszalag Hotmelt ragasztóval az egyszerű ragasztási és javítási munkákhoz. A PE laminálásnak köszönhetően vízlepergető is. Nagy számú fedési és ragasztási munkánál használható. Kifejezetten a szakítószilárdsággal szemben magas követelményeket támaztó felhasználásokhoz. Könnyen letekerceselhető, téphető és ezen felül még kopásálló is. A felhasználási idő bel- és kültéren akár 2 hét.

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Ragasztószalag fajtája: egyoldalas

Ragasztó massa: természetes kaucsuk

Vastagság: 0,3 mm

Műszaki leírás

Hordozóanyag	Szövet
Szövet finomsága	59 mesh anyag
Tárolási hőmérséklet	20 °C

Különlegesség	UV-álló
Különlegesség	kézzel téphető
Béléssel	nem
Tágulási képesség	12,5 %
Vastagság	0,3 mm
Eltarthatóság	12 hónap
Szakítószilárdság	5,8 N/mm
Festék	zöld
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Ragasztóerő acélon	0,33 N/mm
Hőálló max.	40 °C
Hossz	50 m
Szélesség	50 mm
Ragasztószalag fajtája	egyoldalas
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Csomagolás
Felhasználás	Összeragasztás
Felhasználás	Leragasztás
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Terméknév attribútum	olívazöld
Termék fajtája	Ragasztószalag