

**Finom krepp ragasztószalag készlet, natúr, Szélesség×hossz (mm×m): 48X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083769 48X50
GTIN	4062406242251
Árucikk kategória	02A

**Leírás****Kivitel:**

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.

Enyhén kreppelt szalag jó ragasztóerővel, rövid idejű fedési munkához sima felületeken, beltérben. Hőálló maximum 60°C-ig.

**Ajánlás:**

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Ragasztó massa: természetes kaucsuk

Vastagság: 0,14 mm

Ragasztószalagok száma: 5

**Műszaki leírás**

Vastagság	0,14 mm
Szakítószilárdság	3 N/mm
Béléssel	nem
Tágulási képesség	10 %

Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Leragasztás
Felhasználás	Fixálás
Szélesség	48 mm
Ragasztóerő acélon	0,32 N/mm
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Hordozóanyag	Lapos krepp
Ragasztószalag fajtája	egyoldalas
Hőálló max.	60 °C
Ragasztószalagok száma	5
Hossz	50 m
Festék	natúr
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Eltarthatóság	12 hónap
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Termék fajtája	Ragasztószalag