

**Szövet-ragasztószalag, piros, Szélesség×hossz (mm×m): 38X25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083767 38X25
GTIN	4062406242220
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Szövet-szalag Hotmelt ragasztóval az egyszerű ragasztási és javítási munkákhoz. A PE laminálásnak köszönhetően vízlepergető is. Nagy számú fedési és ragasztási munkánál használható. Kifejezetten a szakítószilárdsággal szemben magas követelményeket támaztó felhasználásokhoz. Könnyen letekerceselhető, téphető és ezen felül még kopásálló is. A felhasználási idő bel- és kültéren akár 2 hét.

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Ragasztószalag fajtája: egyoldalas

Ragasztó massa: természetes kaucsuk

Vastagság: 0,3 mm

Műszaki leírás

Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Hossz	25 m
Ragasztóerő acélon	0,33 N/mm

Eltarthatóság	12 hónap
Béléssel	nem
Szakítószilárdság	5,8 N/mm
Hőálló max.	40 °C
Szélesség	38 mm
Vastagság	0,3 mm
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Tágulási képesség	12,5 %
Különlegesség	UV-álló
Különlegesség	kézzel téphető
Festék	piros
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Ragasztószalag fajtája	egyoldalal
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Csomagolás
Felhasználás	Összeragasztás
Felhasználás	Leragasztás
Hordozóanyag	Szövet
Szövet finomsága	59 mesh anyag
Terméknév attribútum	piros
Termék fajtája	Ragasztószalag