

**PVC ragasztószalag, piros, Szélesség×hossz (mm×m): 50X33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083794 50X33
GTIN	4062406242428
Árucikk kategória	02A

**Leírás****Kivitel:**

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.

Sima PVC védőszalag nagyon jól illeszkedő lágy PVC fóliából.  
Sima felületek, mint pl. fa, alumínium vagy üveg védelméhez.  
A felhasználási idő bel- és kültéren akár 3 hét.

**Ajánlás:**

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Ragasztó massa: természetes kaucsuk

Festék: piros

Hossz: 33 m

Szélesség: 50 mm

Vastagság: 0,13 mm

**Műszaki leírás**

Tárolási hőmérséklet	20 °C
Hőálló max.	40 °C

## Adatlap

Szélesség	50 mm
Vastagság	0,13 mm
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Különlegesség	illeszkedik
Ragasztóerő acélon	0,11 N/mm
Béléssel	nem
Szakítószilárdság	1,67 N/mm
Hordozóanyag	PVC fólia
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Összeragasztás
Felhasználás	Leragasztás
Festék	piros
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Tágulási képesség	120 %
Ragasztószalag fajtája	egyoldalal
Hossz	33 m
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Terméknév attribútum	piros
Termék fajtája	Ragasztószalag