

**HOLEX****Weldon befogó, Forma AD hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 rövid, Befogási Ø D1: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300225 14
GTIN	4062406242633
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Balluff/RFID chip furattal.

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Hűtőcsatorna furatokkal. Nem zárható.**

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	44 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	12
Befogási Ø D <sub>1</sub>	14 mm
A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Befogó	SK 40 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	AD
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

## Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 12 mm	309900 12
--	-----------