

HOLEX**Weldon befogó, Forma AD hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 A = 100, Befogási Ø D1: 14mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 300255 14 |
| GTIN | 4062406242824 |
| Árucikk kategória | 32A |

Leírás**Kivitel:**

Balluff/RFID chip furattal.

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Hűtőcsatorna furatokkal. Nem zárható.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| A-méret kinyúlási hossz | 100 mm |
| Befogási Ø D ₁ | 14 mm |
| Külső Ø D | 44 mm |
| Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 12 |
| Befogó | SK 40 A = 100 |
| Szabvány | DIN 6359 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |
| Alak | AD |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Hűtőcsatorna furat | Nem zárható |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 12 mm | 309900 12 |
|--|-----------|