

HOLEX**Weldon befogó, Forma AD hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 A = 100, Befogási Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300255 16
GTIN	4062406242831
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Balluff/RFID chip furattal.

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Hűtőcsatorna furatokkal. Nem zárható.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	16
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Befogási Ø D ₁	16 mm
Külső Ø D	48 mm
Befogó	SK 40 A = 100
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD

Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 16 mm	309900 16
--	-----------